


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5301.652

Стальная дверь, двустворчатая, с вентиляцией

Состояние: 10.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5301.652 - Стальная дверь, двусторчатая, с вентиляцией для VX IT

Для замены существующих дверей. Доля площади отверстий перфорации составляет ок. 85 %.



ФУНКЦИИ

Арт. №	DK 5301.652
Описание продукта	Для замены существующих дверей. Доля площади отверстий перфорации составляет ок. 85 %.
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Окрашенная
Цвет	Дверь: RAL 7035 Комфортная ручка VX, шарниры: RAL 9005
Комплект поставки	Дверь, двусторчатая, с комфортной ручкой VX под профильный полуцилиндр 3524 E, справа 3 шарнира 180°, на каждой створке двери Вкл. крепежный материал
Указание по монтажу	Для угла открывания двери 180° при соединении в линейку необходим шарнир для соединения 180°

ФУНКЦИИ

Указание	Угол открывания двери при при отдельной установке макс. 240°
	Угол открывания двери при соединении в при линейку макс. 160°
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 20
Подходит для	Тип корпуса: VX IT Ширина: 800 мм Высота: 2.000 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	15
Gross weight	15.8
Код ТНВЭД	94039910
EAN	4028177955141
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204