Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





DK 5301.652 - Стальная дверь, двустворчатая, с вентиляцией для VX IT

Для замены существующих дверей. Доля площади отверстий перфорации составляет ок. 85 %.



Функции

Арт. №	DK 5301.652
Описание продукта	Для замены существующих дверей. Доля площади отверстий перфорации составляет ок. 85 %.
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Окрашенная
Цвет	Дверь: RAL 7035
	Комфортная ручка VX, шарниры: RAL 9005
Комплект поставки	Дверь, двустворчатая, с комфортной ручкой VX под
	профильный полуцилиндр 3524 Е, справа
	3 шарнира 180°, на каждой створке двери
	Вкл. крепежный материал
Указание по монтажу	Для угла открывания двери 180° при соединении в линейку
	необходим шарнир для соединения 180°

© Rittal 2025

Функции

Указание	Угол открывания двери при при отдельной установке макс. 240°
	Угол открывания двери при соединении в при линейку макс 160°
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 20
Подходит для	Тип корпуса: VX IT
	Ширина: 800 мм
	Высота: 2.000 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	15
Gross weight	15.8
EAN	4028177955141
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204

© Rittal 2025 3