### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# DK 5302.007 Воздуховодная панель

Состояние: 04.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



# DK 5302.007 - Воздуховодная панель для 19" профильной шины VX IT dynamic

Для разделения холодных и теплых зон внутри шкафа при создании коридора или при использовании системы LCP.



#### Функции

Арт. №	DK 5302.007
Описание продукта	Для целенаправленного повышения энергоэффективности контроля микроклимата.
Преимущества	Вертикальный щеточный буртик для полного разделения при установленной системе шин на внешнем монтажном уровне.
Области применения	Для разделения холодных и теплых зон внутри шкафа при создании коридора или при использовании системы LCP.
Материал	Листовая сталь Глухая панель: пластик, UL 94-НВ, без галогенов Щеточный буртик: пластик, UL 94-НВ
Поверхность	Окрашенная
Цвет	RAL 9005
Комплект поставки	2 вертикальные панели 2 горизонтальные панели 4 щеточных буртика 4 элемента из пенополиуретана Вкл. крепежный материал 6 глухие панели, 482,6 мм (19"), 1 U

© Rittal 2025

## Функции

Указание по монтажу	Вертикальные панели со щеточным буртиком могут быть
	смонтированы для разделения зон воздуха как на передних,
	так и на задних 19" профильных шинах.
	Монтаж горизонтальных панелей с щеточными буртиками
	возможно только на передних 19" профильных шинах.
	Интегрированные в перегородки 482,6 мм (19") монтажные
	вырезы можно как закрывать прилагаемыми глухими панелями, так и использовать для установки других
	внимание на комплект поставки.
	Подходит для
Высота: = 2.200 мм	
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	7.9
Gross weight	8.5
PCF per pack (cradle-to-gate)	32,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	73269098
EAN	4028177955226
E-Number Sweden	E7282579
ETIM 9	EC000331
ECLASS 8.0	27189272

© Rittal 2025 3