

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5302.009

## Воздуховодная панель

Состояние: 08.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5302.009 - Воздуховодная панель для 19" профильной шины VX IT dynamic

Для разделения холодных и теплых зон внутри шкафа при создании коридора или при использовании системы LCP.



## Функции

|                    |  |
|--------------------|--|
| Арт. №             | DK 5302.009  |
| Описание продукта  | Для целенаправленного повышения энергоэффективности контроля микроклимата.   |
| Преимущества       | Вертикальный щеточный буртик для полного разделения при установленной системе шин на внешнем монтажном уровне.   |
| Области применения | Для разделения холодных и теплых зон внутри шкафа при создании коридора или при использовании системы LCP.   |
| Материал           | Листовая сталь<br>Глухая панель: пластик, UL 94-HB, без галогенов<br>Щеточный буртик: пластик, UL 94-HB  |
| Поверхность        | Окрашенная   |
| Цвет               | RAL 9005   |
| Комплект поставки  | 2 вертикальные панели<br>2 горизонтальные панели<br>4 щеточных буртика<br>4 элемента из пенополиуретана<br>Вкл. крепежный материал<br>6 глухие панели, 482,6 мм (19"), 1 U |

## Функции

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Указание по монтажу           | <p>Вертикальные панели со щеточным буртиком могут быть смонтированы для разделения зон воздуха как на передних, так и на задних 19" профильных шинах.</p> <p>Монтаж горизонтальных панелей с щеточными буртиками возможно только на передних 19" профильных шинах.</p> <p>Интегрированные в перегородки 482,6 мм (19") монтажные вырезы можно как закрывать прилагаемыми глухими панелями, так и использовать для установки других монтажных компонентов или для прокладки кабеля. Обратите внимание на комплект поставки.</p> |
| Подходит для                  | Ширина: = 800 мм<br>Высота: = 2.450 мм   |
| Упаковка                      | 1 шт.  |
| Вес нетто                     | 9 kg   |
| Gross weight                  | 9,36 kg  |
| PCF per pack (cradle-to-gate) | 35,7 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Note on PCF category          | Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared   |
| Код ТНВЭД                     | 56090000   |
| ETIM 9                        | EC000331   |
| ECLASS 8.0                    | 27189272   |
| Описание продукта             | Воздуховодная панель, для VX IT для 19" профильной шины dynamic, для разделения холодных и теплых зон внутри шкафа при отделении коридоров или при использовании системы LCP. 800x2450 мм, RAL 9005  |