### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





## DK 5302.014 Воздуховодная панель

Состояние: 05.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



# DK 5302.014 - Воздуховодная панель для 19" профильной шины VX IT standard

Для разделения холодных и теплых зон внутри шкафа при создании коридора или при использовании системы LCP.



#### Функции

Арт. №	DK 5302.014
Преимущества	Для целенаправленного повышения энергоэффективности
	контроля микроклимата
	Вертикальный щеточный буртик для полного разделения при
	установленной системе шин на внешнем монтажном уровне.
Области применения	Для разделения холодных и теплых зон внутри шкафа при
	создании коридора или при использовании системы LCP.
Материал	Листовая сталь
	Глухая панель: пластик, UL 94-HB, без галогенов
	Щеточный буртик: пластик, UL 94-HB
Поверхность	Окрашенная
Цвет	RAL 9005
Комплект поставки	2 вертикальные панели
	2 горизонтальные панели
	4 щеточных буртика
	4 элемента из пенополиуретана
	Вкл. крепежный материал
	6 глухие панели, 482,6 мм (19"), 1 U

© Rittal 2025

### Функции

Указание по монтажу	Вертикальные панели со щеточным буртиком могут быть смонтированы для разделения зон воздуха как на передних, так и на задних 19" профильных шинах.  Монтаж горизонтальных панелей с щеточными буртиками возможно только на передних 19" профильных шинах.  Интегрированные в перегородки 482,6 мм (19") монтажные	
	вырезы можно как закрывать прилагаемыми глухими панелями, так и использовать для установки других монтажных компонентов или для прокладки кабеля. Обратите	
		внимание на комплект поставки.
		Подходит для
	Высота: = 2.000 мм	
Упаковка	1 шт.	
Вес нетто	8.26	
Gross weight	8.48	
PCF per pack (cradle-to-gate)	33,1 kg CO2 eq (Cat B)	
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight approximately calculated and self-declared	
Код ТНВЭД	73269098	
EAN	4028177955295	
E-Number Sweden	E7282586	
ETIM 9	EC000331	
ECLASS 8.0	27189272	

© Rittal 2025 3