Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





VX 5302.025 Комбинированная шина

Состояние: 02.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



VX 5302.025 - Комбинированная шина для VX, VX IT, TX CableNet

Комбинация из C-образной профильной шины для фиксации кабеля с помощью зажимов и кабельной шины с T-образными зубцами. Крепление кабеля на шинах производиться с помощью кабельных зажимов, кабельных хомутов или "липучки".

Функции

| Арт. № | VX 5302.025 |
|-------------------------------|--|
| Описание продукта | Комбинация из С-образной профильной шины для фиксации кабеля с помощью зажимов и кабельной шины с Т-образными зубцами. Крепление кабеля на шинах производиться с помощью кабельных зажимов, кабельных хомутов или "липучки". |
| Преимущества | Возможен монтаж как на внешней, так и на внутренней стороне каркаса шкафа |
| Области применения | Для прокладки и разгрузки от натяжения кабеля на каркасе VX |
| Материал | Листовая сталь |
| Поверхность | Оцинкованная |
| Комплект поставки | Вкл. крепежный материал |
| Возможности монтажа | Прямое крепления между вертикальными профилями каркаса шкафа |
| Подходит для | Тип корпуса: VX VX IT Ширина: = 1.200 мм Глубина: = 1.200 мм |
| Подходит для ширины | 1 200 мм |
| Упаковка | 4 шт. |
| Вес нетто | 2.8 |
| Gross weight | 3.16 |
| PCF per pack (cradle-to-gate) | 11,5 kg CO2 eq (Cat B) |

© Rittal 2025

Функции

| Note on PCF category | Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared |
|----------------------|--|
| Код ТНВЭД | 73269098 |
| EAN | 4028177952577 |
| ETIM 9 | EC000322 |
| ECLASS 8.0 | 27400604 |

© Rittal 2025 3