


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5302.025

## Комбинированная шина

Состояние: 17.04.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5302.025 - Комбинированная шина для VX, VX IT, TX CableNet

Комбинация из С-образной профильной шины для фиксации кабеля с помощью зажимов и кабельной шины с Т-образными зубцами. Крепление кабеля на шинах производится с помощью кабельных зажимов, кабельных хомутов или "липучки".

## Функции

Арт. №	VX 5302.025
Описание продукта	Комбинация из С-образной профильной шины для фиксации кабеля с помощью зажимов и кабельной шины с Т-образными зубцами. Крепление кабеля на шинах производится с помощью кабельных зажимов, кабельных хомутов или "липучки".
Преимущества	Возможен монтаж как на внешней, так и на внутренней стороне каркаса шкафа
Области применения	Для прокладки и разгрузки от натяжения кабеля на каркасе VX
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Возможности монтажа	Прямое крепление между вертикальными профилями каркаса шкафа
Подходит для	Тип корпуса: VX VX IT Ширина: = 1.200 мм Глубина: = 1.200 мм
Подходит для ширины	1 200 мм
Упаковка	4 шт.
Вес нетто	2,8 kg
Gross weight	3,16 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	11,5 kg CO2 eq (Cat B)

## Функции

Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Описание продукта	Комбинированная шина для VX IT, для прокладки и разгрузки от натяжения кабеля, на каркасе VX, для ширины шкафа: 1200 мм, для глубины шкафа: 1200 мм