## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





## IT 5302.026 Комбинированная шина

Состояние: 15.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



## IT 5302.026 - Комбинированная шина для 482,6 мм (19")

## Функции

Арт. №	IT 5302.026
Области применения	Для прокладки и разгрузки от натяжения кабеля на 482,6 мм (19") плоскости
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал для комбинированной шины, без комплектующих для фиксации кабеля
Возможности монтажа	Внутри 482,6 мм (19") монтажного уровня, на 482,6 мм (19") системной перфорации
Размер	Высота: 1 U
Подходит для	Тип корпуса: TS IT VX IT TX CableNet
Упаковка	4 шт.
Вес нетто	1.348
Gross weight	1.4
PCF per pack (cradle-to-gate)	5,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	83024200
EAN	4028177952584
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025