

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 5302.026

Комбинированная шина

Состояние: 23.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 5302.026 - Комбинированная шина для 482,6 мм (19")

Функции

Арт. №	IT 5302.026
Области применения	Для прокладки и разгрузки от натяжения кабеля на 482,6 мм (19") плоскости
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал для комбинированной шины, без комплектующих для фиксации кабеля
Возможности монтажа	Внутри 482,6 мм (19") монтажного уровня, на 482,6 мм (19") системной перфорации
Размер	Высота: 1 U
Подходит для	Тип корпуса: TS IT VX IT TX CableNet
Упаковка	4 шт.
Вес нетто	1,348 kg
Gross weight	1,4 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	5,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	83024200
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

Функции

Описание продукта

Комбинированная шина, 1 U, для 482,6 мм (19"), для ввода кабеля и разгрузки от натяжения на 19" плоскости, для монтажа внутри 19" монтажной плоскости или на 19" системную перфорацию