


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 5302.030**

**Направляющая шина, 2 U,  
жесткий монтаж, для тяжелого  
оборудования**

Состояние: 18.04.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5302.030 - Направляющая шина, 2 U, жесткий монтаж, для тяжелого оборудования для VX IT

Для монтажа между передней и задней монтажными плоскостями.



## Функции

Арт. №	VX 5302.030
Описание продукта	Боковая системная перфорация для монтажа комплектующих и вентиляции компонентов с боковой вентиляцией.
Преимущества	Простое навешивание на системную перфорацию 19" монтажных профилей после установки необходимого расстояния между 19" плоскостями
Области применения	Для крепления между передней и задней 19" монтажной плоскостью В качестве опоры для тяжелого оборудования
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Нагрузочная способность	2000 Н, статическая
Указание	Эффективная опорная поверхность с каждой из сторон 35 мм
Возможности монтажа	for 482.6 mm (19") mounting angles, standard: Distance between levels 320/345 mm for 482.6 mm (19") mounting angles, dynamic: Distance between levels 300/325 mm
Упаковка	2 шт.

## Функции

Вес нетто	1,04 kg
Gross weight	1,04 kg
Код ТНВЭД	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Описание продукта	Направляющая шина, 2 U, жесткий монтаж, для тяжелого оборудования, для VX IT, для монтажа на передней крепежной плоскости, для поддержки тяжелого оборудования, эффективная опорная поверхность с каждой из сторон 35 мм