

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.033

**Направляющая шина, 2 U,
жесткий монтаж, для тяжелого
оборудования**

Состояние: 06.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.033 - Направляющая шина, 2 U, жесткий монтаж, для тяжелого оборудования для VX IT

Для монтажа между передней и задней монтажными плоскостями.



Функции

Арт. №	VX 5302.033
Описание продукта	Боковая системная перфорация для монтажа комплектующих и вентиляции компонентов с боковой вентиляцией.
Преимущества	Простое навешивание на системную перфорацию 19" монтажных профилей после установки необходимого расстояния между 19" плоскостями
Области применения	Для крепления между передней и задней 19" монтажной плоскостью В качестве опоры для тяжелого оборудования
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Нагрузочная способность	2000 Н, статическая
Указание	Эффективная опорная поверхность с каждой из сторон 35 мм
Возможности монтажа	for 482.6 mm (19") mounting angles, standard: 620/645 mm distance between levels for 482.6 mm (19") mounting angles, dynamic: Distance between levels 600/625 mm
Упаковка	2 шт.

Функции

Вес нетто	2,18 kg
Gross weight	2,18 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	8,3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Описание продукта	Направляющая шина, 2 U, жесткий монтаж, для тяжелого оборудования, для VX IT, для монтажа на передней крепежной плоскости, для поддержки тяжелого оборудования, эффективная опорная поверхность с каждой из сторон 35 мм