Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





DK 5302.035

Направляющая шина, 1 U, с регулировкой глубины

Состояние: 16.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



DK 5302.035 - Направляющая шина, 1 U, с регулировкой глубины для VX IT, TE, TX CableNet

Для монтажа между передней и задней монтажными плоскостями.





Функции

Арт. №	DK 5302.035
Преимущества	Быстрый монтаж без инструментов одним человеком с
	передней стороны шкафа
	Все три крепежных отверстия системной перфорации
	доступны для крепления встраиваемых компонентов.
	В ТЕ 8000 в качестве альтернативы возможно крепление на
	482,6 мм (19") системную перфорацию
Области применения	Для монтажа на переднем крепежном уровне
	В качестве опоры для тяжелого оборудования
	Для индивидуальной адаптации к расстоянию между
	плоскостями
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Возможности монтажа	482,6 мм (19") L-образные профильные шины спереди и сзади
	482,6 мм (19") монтажная рама спереди и сзади
	для 19" профильных шин standard
	для 19" профильных шин dynamic
Нагрузочная способность	1500 N
Указание	Эффективная опорная поверхность с каждой из сторон 25 мм

© Rittal 2025

Функции

Подходит для	Тип корпуса: VX IT
	TE
	TX CableNet
Расстояние между плоскостями	600 - 825 мм
Упаковка	2 шт.
Вес нетто	2.86
Gross weight	3.06
PCF per pack (cradle-to-gate)	11,7 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	73269098
EAN	4028177952645
E-Number Sweden	E7282595
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 3