


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.035

**Направляющая шина, 1 U, с
регулировкой глубины**


Состояние: 30.01.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



FRIEDEM L OH GROUP

DK 5302.035 - Направляющая шина, 1 U, с регулировкой глубины для VX IT, TE, TX CableNet

Для монтажа между передней и задней монтажными плоскостями.



ФУНКЦИИ

Арт. №	DK 5302.035
Преимущества	<p>Быстрый монтаж без инструментов одним человеком с передней стороны шкафа</p> <p>Все три крепежных отверстия системной перфорации доступны для крепления встраиваемых компонентов.</p> <p>В TE 8000 в качестве альтернативы возможно крепление на 482,6 мм (19") системную перфорацию</p>
Области применения	<p>Для монтажа на переднем крепежном уровне</p> <p>В качестве опоры для тяжелого оборудования</p> <p>Для индивидуальной адаптации к расстоянию между плоскостями</p>
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Возможности монтажа	<p>482,6 мм (19") L-образные профильные шины спереди и сзади</p> <p>482,6 мм (19") монтажная рама спереди и сзади</p> <p>для 19" профильных шин standard</p> <p>для 19" профильных шин dynamic</p>
Нагрузочная способность	1500 N
Указание	Эффективная опорная поверхность с каждой из сторон 25 мм

ФУНКЦИИ

Подходит для	Тип корпуса: VX IT TE TX CableNet
Расстояние между плоскостями	600 - 825 мм
Упаковка	2 шт.
Вес нетто	2.86
Gross weight	3.06
PCF per pack (cradle-to-gate)	11,7 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	73269098
EAN	4028177952645
E-Number Sweden	E7282595
ETIM 9	EC002620
ECCLASS 8.0	27189261