


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.043

**Кабельный поддон, с
регулировкой глубины**

Состояние: 04.04.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5302.043 - Кабельный поддон, с регулировкой глубины для VX IT, TE 8000

Для защищенной прокладки кабеля между передней и задней монтажными плоскостями.



Функции

Арт. №	DK 5302.043
Описание продукта	Для защищенной прокладки кабеля между передней и задней монтажными плоскостями.
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Окрашенная
Цвет	RAL 9005
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Возможности монтажа	Mounting angle system VX IT standard Mounting angle system TX CableNet TS IT mounting angle system
Installation position in 19" area	VX IT Standard: min. 510 mm - max. 710 mm, with alternative attachment 415 mm - 615 mm TX CableNet: min. 510 mm - max. 710 mm, with alternative attachment 415 mm - 615 mm TS IT: min. 510 mm - max. 710 mm, with alternative attachment 415 mm - 615 mm
Длина	350: 550 мм
Упаковка	1 шт.

Функции

Вес нетто	1,74 kg
Gross weight	1,94 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	7,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	94039910
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Описание продукта	IT-кабельный поддон, с регулировкой глубины, 350-550 мм, RAL 9005