


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.044

**Кабельная шина, с регулировкой
глубины**

Состояние: 22.01.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5302.044 - Кабельная шина, с регулировкой глубины для VX IT, TE

Для VX IT и TE. Позволяет быструю подгонку их длины к существующему крепежному расстоянию между двумя 19" монтажными плоскостями.

ФУНКЦИИ

Арт. №	DK 5302.044
Преимущества	Раздвижная конструкция шин позволяет быструю подгонку их длины к существующему крепежному расстоянию между двумя 19" монтажными плоскостями.
Области применения	Для прокладки кабеля на раме шкафа и разгрузки от натяжения прокладываемого кабеля. Его можно крепить на кабельных шинах с помощью кабельных хомутов или фиксаторов-"липучек". Кабельные шины навешиваются непосредственно на 19" монтажную раму сзади поперек или по глубине шкафа между двумя монтажными рамами. Элемент фиксируется дополнительным креплением на винтах.
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежные комплектующие
Расстояние между плоскостями	350 - 550 мм
Указание	Mounting dimensions + 170 mm = distance between 482.6 mm (19") levels for VX IT, standard Mounting dimensions + 175 mm = distance between 482.6 mm (19") levels for VX IT, dynamic
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.67
Gross weight	0.687
PCF per pack (cradle-to-gate)	2,6 kg CO2 eq (Cat B)

ФУНКЦИИ

Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	73269098
EAN	4028177952690
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604