


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.044

Кабельная шина, с регулировкой глубины

Состояние: 23.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5302.044 - Кабельная шина, с регулировкой глубины для VX IT, TE

Для VX IT и TE. Позволяет быструю подгонку их длины к существующему крепежному расстоянию между двумя 19" монтажными плоскостями.

Функции

Арт. №	DK 5302.044
Преимущества	Раздвижная конструкция шин позволяет быструю подгонку их длины к существующему крепежному расстоянию между двумя 19" монтажными плоскостями.
Области применения	<p>Для прокладки кабеля на раме шкафа и разгрузки от натяжения прокладываемого кабеля. Его можно крепить на кабельных шинах с помощью кабельных хомутов или фиксаторов-"липучек".</p> <p>Кабельные шины навешиваются непосредственно на 19" монтажную раму сзади поперек или по глубине шкафа между двумя монтажными рамами. Элемент фиксируется дополнительным креплением на винтах.</p>
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежные комплектующие
Расстояние между плоскостями	350 - 550 мм
Указание	<p>Mounting dimensions + 170 mm = distance between 482.6 mm (19") levels for VX IT, standard</p> <p>Mounting dimensions + 175 mm = distance between 482.6 mm (19") levels for VX IT, dynamic</p>
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0,67 kg
Gross weight	0,687 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	2,6 kg CO2 eq (Cat B)

Функции

Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Описание продукта	Кабельная шина, с регулировкой глубины для VX IT, TE, для прокладки кабеля на раме шкафа , и разгрузки от натяжения прокладываемого кабеля. Его можно крепить , на кабельных шинах с помощью кабельных хомутов или фиксаторов-"липучек".