


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5302.105

Профильные шины standard,  
482,6 мм (19")

Состояние: 29.01.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 5302.105 - Профильные шины standard, 482,6 мм (19") для VX IT

Подходит для создания дюймового монтажного уровня или секционного монтажа. L-образное исполнение позволяет прямое крепление всех распространенных монтажных комплектов серверов, которые крепятся на 19" системную перфорацию.

## ФУНКЦИИ

Арт. №	VX 5302.105
Исполнение	для 19" профильной шины VX IT standard
Описание продукта	Подходит для создания дюймового монтажного уровня или секционного монтажа. L-образное исполнение позволяет прямое крепление всех распространенных монтажных комплектов серверов, которые крепятся на 19" системную перфорацию.
Преимущества	Нанесенная маркировка U в двух направлениях Нанесенная системная перфорация с шагом 1 U спереди и сбоку, обеспечивает соответствующий монтаж элементов для структурированной прокладки кабеля
Технические характеристики	Круглые и прямоугольные отверстия сбоку с шагом 1 U. Выравнивание потенциалов на монтажном каркасе и с монтажным каркасом производится через крепежные элементы Дюймовая крепежная перфорация вкл. крепление в середине согласно стандарту EIA 310 E
Области применения	Для монтажа дюймовой крепежной плоскости внутри системы шкафов VX IT
Материал	Листовая сталь, 2 мм
Поверхность	С грунтовкой
Цвет	RAL 9005
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Положение монтажа	сзади

# ФУНКЦИИ

Возможности монтажа	Возможна реализация альтернативных монтажных ширин 21" – 24", в зависимости от выбранного способа крепления и размеров корпуса
Указание по монтажу	Для крепления необходима комбинация с поперечной траверсой, направляющей по глубине или монтажным уголком Использование различных вариантов крепления зависит от соответствующих размеров корпусов
Подходит для	Высота: = 38 U
Упаковка	2 шт.
Вес нетто	7.6
Gross weight	8.14
PCF per pack (cradle-to-gate)	31 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	73269098
EAN	4028177955431
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261