


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5302.108

# Профильные шины standard, 482,6 мм (19")

Состояние: 22.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5302.108 - Профильные шины standard, 482,6 мм (19") для VX IT

Подходит для создания дюймового монтажного уровня или секционного монтажа. L-образное исполнение позволяет прямое крепление всех распространенных монтажных комплектов серверов, которые крепятся на 19" системную перфорацию.

## Функции

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Арт. №                     | VX 5302.108  |
| Исполнение                 | для 19" профильной шины VX IT standard   |
| Описание продукта          | Подходит для создания дюймового монтажного уровня или секционного монтажа. L-образное исполнение позволяет прямое крепление всех распространенных монтажных комплектов серверов, которые крепятся на 19" системную перфорацию.                             |
| Преимущества               | Нанесенная маркировка U в двух направлениях<br>Нанесенная системная перфорация с шагом 1 U спереди и сбоку, обеспечивает соответствующий монтаж элементов для структурированной прокладки кабеля   |
| Технические характеристики | Круглые и прямоугольные отверстия сбоку с шагом 1 U.<br>Выравнивание потенциалов на монтажном каркасе и с монтажным каркасом производится через крепежные элементы<br>Дюймовая крепежная перфорация вкл. крепление в середине согласно стандарту EIA 310 E |
| Области применения         | Для монтажа дюймовой крепежной плоскости внутри системы шкафов VX IT   |
| Материал                   | Листовая сталь, 2 мм   |
| Поверхность                | С грунтовкой   |
| Цвет                       | RAL 9005   |
| Комплект поставки          | Вкл. крепежный материал  |
| Положение монтажа          | спереди  |

## Функции

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Возможности монтажа           | Возможна реализация альтернативных монтажных ширин 21" – 24", в зависимости от выбранного способа крепления и размеров корпуса  |
| Указание по монтажу           | Для крепления необходима комбинация с поперечной траверсой, направляющей по глубине или монтажным уголком<br>Использование различных вариантов крепления зависит от соответствующих размеров корпусов |
| Подходит для                  | Высота: = 47 U<br>= 2.200 мм  |
| Упаковка                      | 2 шт.   |
| Вес нетто                     | 8,2 kg  |
| Gross weight                  | 8,68 kg   |
| PCF per pack (cradle-to-gate) | 33,1 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Note on PCF category          | Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared  |
| Код ТНВЭД                     | 73269098  |
| ETIM 9                        | EC002620  |
| ECLASS 8.0                    | 27189261  |
| Описание продукта             | Профильные шины standard, 482,6 мм (19") для VX IT, для монтажа дюймовой крепежной плоскости внутри системы шкафов VX IT, для высоты шкафа: 47 U, листовая сталь, 2 мм, грунтовка, RAL 9005           |