



VX 5302.110 - Монтажный уголок для 19" профильных шин VX IT

Mounting bracket for mounting 482.6 mm (19") mounting angles in VX IT network/server racks.

ФУНКЦИИ

| | |
|-------------------------------|---|
| Арт. № | VX 5302.110 |
| Исполнение | для 19" профильной шины VX IT standard |
| Описание продукта | Для крепления дюймовых профильных шин в сетевых шкафах/шкафах для серверов VX IT Крепление у стоек шириной 600 производится напрямую на каркас, а при ширине 800 мм на поперечной траверсе. |
| Преимущества | Выравнивание потенциалов профильных шин производится напрямую через крепление |
| Материал | Листовая сталь |
| Поверхность | Окрашенная |
| Цвет | RAL 9005 |
| Комплект поставки | Вкл. крепежный материал |
| Подходит для | Ширина: = 600 мм |
| Упаковка | 4 шт. |
| Вес нетто | 0.6 |
| Gross weight | 0.62 |
| PCF per pack (cradle-to-gate) | 2,4 kg CO2 eq (Cat B) |
| Note on PCF category | Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared |
| Код ТНВЭД | 73182900 |
| EAN | 4028177955486 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |

Одобрения

Объяснения

Декларация производителя