


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.110

Монтажный уголок

Состояние: 01.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.110 - Монтажный уголок для 19" профильных шин VX IT

Mounting bracket for mounting 482.6 mm (19") mounting angles in VX IT network/server racks.

Функции

Арт. №	VX 5302.110
Исполнение	для 19" профильной шины VX IT standard
Описание продукта	Для крепления дюймовых профильных шин в сетевых шкафах/шкафах для серверов VX IT Крепление у стоек шириной 600 производится напрямую на каркас, а при ширине 800 мм на поперечной траверсе.
Преимущества	Выравнивание потенциалов профильных шин производится напрямую через крепление
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Окрашенная
Цвет	RAL 9005
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Подходит для	Ширина: = 600 мм
Упаковка	4 шт.
Вес нетто	0,6 kg
Gross weight	0,62 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	2,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	73182900
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

Функции

Описание продукта

Монтажный уголок для 19" профильные шины VX IT, для крепления дюймовых профильных шин в сетевых шкафах/ шкафах для серверов VX IT Крепление у шкафов шириной 600 производится напрямую на каркас, а при ширине 800 мм

Одобрения

Объяснения

Декларация производителя