


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**IT 5302.123**

**Дополнительное крепление  
профильных шин**

Состояние: 10.02.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



FRIEDHELM LOH GROUP

# IT 5302.123 - Дополнительное крепление профильных шин для 19" профильной шины VX IT standard

Дополнительное крепление профильных шин для VX IT для компенсации неравномерно распределенной нагрузки.

## ФУНКЦИИ

Арт. №	IT 5302.123
Описание продукта	Препятствует возможному скручиванию профильных шин при неравномерно распределенной нагрузке. Крепится непосредственно между профильной шиной и внешним монтажным уровнем рамного каркаса VX.
Преимущества	При секционном 19" монтаже также используется в качестве отдельного крепления
Области применения	Для фиксации 482,6 мм (19") профильной шины standard на внешнем монтажном уровне
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Окрашенная
Цвет	RAL 9005
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Подходит для	Ширина: = 600 мм
Упаковка	2 шт.
Вес нетто	0.24
PCF per pack (cradle-to-gate)	1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	83024900
EAN	4028177955516
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234