



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 5302.123

Дополнительное крепление профильных шин

Состояние: 23.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 5302.123 - Дополнительное крепление профильных шин для 19" профильной шины VX IT standard

Дополнительное крепление профильных шин для VX IT для компенсации неравномерно распределенной нагрузки.

Функции

Арт. №	IT 5302.123
Описание продукта	Препятствует возможному скручиванию профильных шин при неравномерно распределенной нагрузке. Крепится непосредственно между профильной шиной и внешним монтажным уровнем рамного каркаса VX.
Преимущества	При секционном 19" монтаже также используется в качестве отдельного крепления
Области применения	Для фиксации 482,6 мм (19") профильной шины standard на внешнем монтажном уровне
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Окрашенная
Цвет	RAL 9005
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Подходит для	Ширина: = 600 мм
Упаковка	2 шт.
Вес нетто	0,24 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	83024900
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

Функции

Описание продукта

Дополнительное крепление, для 19" профильной шины standard VX IT, для фиксации 482,6 мм (19") профильной шины standard на внешнем монтажном уровне, для глубины шкафа: 600 мм