


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 5302.124

Дополнительное крепление профильных шин

Состояние: 22.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 5302.124 - Дополнительное крепление профильных шин для 19" профильной шины VX IT standard

Дополнительное крепление профильных шин для VX IT для компенсации неравномерно распределенной нагрузки.

Функции

| | |
|-------------------------------|--|
| Арт. № | IT 5302.124 |
| Описание продукта | Препятствует возможному скручиванию профильных шин при неравномерно распределенной нагрузке. Крепится непосредственно между профильной шиной и внешним монтажным уровнем рамного каркаса VX. |
| Преимущества | При секционном 19" монтаже также используется в качестве отдельного крепления |
| Области применения | Для фиксации 482,6 мм (19") профильной шины standard на внешнем монтажном уровне |
| Материал | Листовая сталь |
| Поверхность | Окрашенная |
| Цвет | RAL 9005 |
| Комплект поставки | Вкл. крепежный материал |
| Подходит для | Ширина: = 800 мм |
| Упаковка | 2 шт. |
| Вес нетто | 0,4 kg |
| Gross weight | 0,533 kg |
| PCF per pack (cradle-to-gate) | 2,1 kg CO2 eq (Cat B) |
| Note on PCF category | Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared |
| Код ТНВЭД | 83024900 |
| ETIM 9 | EC002625 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |

Функции

Описание продукта

Дополнительное крепление, для 19" профильной шины standard VX IT, для фиксации 482,6 мм (19") профильной шины standard на внешнем монтажном уровне, для глубины шкафа: 800 мм