Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





IT 5302.124

Дополнительное крепление профильных шин

Состояние: 18.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



IT 5302.124 - Дополнительное крепление профильных шин для 19" профильной шины VX IT standard

Дополнительное крепление профильных шин для VX IT для компенсации неравномерно распределенной нагрузки.

Функции

IT 5302.124
Препятствует возможному скручиванию профильных шин при неравномерно распределенной нагрузке. Крепится непосредственно между профильной шиной и внешним монтажным уровнем рамного каркаса VX.
При секционном 19" монтаже также используется в качестве отдельного крепления
Для фиксации 482,6 мм (19") профильной шины standard на внешнем монтажном уровне
Листовая сталь
Окрашенная
RAL 9005
Вкл. крепежный материал
Ширина: = 800 мм
2 шт.
0.4
0.533
2,1 kg CO2 eq (Cat B)
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight approximately calculated and self-declared
83024900
4028177955523
EC002625

© Rittal 2025

Функции

ECLASS 8.0

27189234

© Rittal 2025 3