### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





VX 5302.157

## Профильные шины dynamic, 482,6 мм (19")

Состояние: 16.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



# VX 5302.157 - Профильные шины dynamic, 482,6 мм (19") для VX IT

Профильные шины, также для установки монтажных комплектов серверов.

#### Функции

VX 5302.157
Подходит для создания дюймового монтажного уровня или секционного монтажа. L-образное исполнение позволяет прямое крепление всех распространенных монтажных комплектов серверов, которые крепятся на 19" системную перфорацию.
Нанесенная маркировка U в двух направлениях Нанесенная системная перфорация с шагом 1 U спереди и сбоку, обеспечивает соответствующий монтаж элементов для структурированной прокладки кабеля
Круглые и прямоугольные отверстия сбоку с шагом 1 U. Выравнивание потенциалов на монтажном каркасе и с монтажным каркасом производится через крепежные элементы Дюймовая крепежная перфорация вкл. крепление в середине согласно стандарту EIA 310 E
Для монтажа дюймовой крепежной плоскости внутри системы шкафов VX IT
Листовая сталь, 2,5 мм
С грунтовкой
RAL 9005
Вкл. крепежный материал
сзади
Возможна реализация альтернативных монтажных ширин 21" – 24", в зависимости от выбранного способа крепления и размеров корпуса

© Rittal 2025

### Функции

Указание по монтажу	Для крепления необходима комбинация с поперечной траверсой, направляющей по глубине или монтажным уголком Использование различных вариантов крепления зависит от соответствующих размеров корпусов
Подходит для	Высота: = 47 U
Упаковка	2 шт.
Вес нетто	14.4
Gross weight	14.9
PCF per pack (cradle-to-gate)	56,8 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	73269098
EAN	4028177960039
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 3