Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





VX 5302.166 Направляющие по глубине

Состояние: 15.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



VX 5302.166 - Направляющие по глубине для 482,6 мм (19") профильных шин

L-образные профильные шины, также для установки монтажных комплектов серверов.

Функции

| Арт. № | VX 5302.166 |
|---------------------|--|
| Исполнение | для 19" профильной шины VX IT standard |
| | для 19" профильной шины VX IT dynamic |
| Описание продукта | Для крепления дюймовых профильных шин. |
| Преимущества | Особо высокая нагрузочная способность до 15000 Н |
| | Повышенная устойчивость благодаря улучшенному |
| | распределению нагрузки |
| | Возможен симметричный или асимметричный монтаж |
| | Больше пространства для ввода кабеля или интеграции Liquid |
| | Cooling Unit (LCU) при односторонней, асимметричной (со |
| | смещением вбок) установке |
| | Оптимально для интеграции дюймовых профильных шин для |
| | альтернативного монтажа компонентов 21", 23" или 24" |
| Материал | Листовая сталь |
| Поверхность | Окрашенная |
| Цвет | RAL 9005 |
| Комплект поставки | Направляющие по глубине |
| | Вкл. крепежный материал |
| Указание по монтажу | Для крепления профильных шин в шкафы с глубиной >1000 мм |
| | и шириной >600 мм дополнительно необходима несущая шина |
| | для VX IT |
| Подходит для | Тип корпуса: VX IT, standard |
| | VX IT, dynamic |
| | Ширина: = 600 мм |
| | Глубина: = 1.200 мм |
| Упаковка | 2 шт. |

© Rittal 2025

Функции

| 3.5 |
|--|
| 3.652 |
| 27,1 kg CO2 eq (Cat B) |
| Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared |
| 73269098 |
| 4028177955608 |
| EC002620 |
| 27189261 |
| |

Одобрения

Объяснения Декларация производителя

© Rittal 2025 3