

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX_IT 5302.167

Поперечная траверса

Состояние: 23.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX_IT 5302.167 - Поперечная траверса для 19" профильных шин VX IT

For depth- and width-variable mounting of 482.6 mm (19") mounting angles, standard, in 800 mm wide VX IT network/server enclosures.

Функции

Арт. №	VX IT 5302.167
Исполнение	для 19" профильной шины VX IT standard
Описание продукта	Для крепление дюймовой профильной шины standard с регулировкой по ширине сетевые шкафы/шкафы для серверов VX IT шириной 800 мм.
Преимущества	Возможен симметричный или асимметричный монтаж Больше пространства для ввода кабеля или интеграции Liquid Cooling Unit (LCU) при односторонней, асимметричной (со смещением вбок) установке Оптимально для интеграции дюймовых профильных шин для альтернативного монтажа компонентов 21", 23" или 24" Для повышения энергоэффективности контроля микроклимата стойки, пространство по периметру дюймовой крепежной плоскости может закрываться воздуховодными панелями, что позволяет целенаправленно использовать поток охлаждающего воздуха и предотвращать смешивание
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Окрашенная
Цвет	RAL 9005
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Нагрузочная способность	4000 Н
Указание по монтажу	Крепление производится непосредственно на каркас шкафа Для винтового крепления профильных шин к поперечной траверсе необходим монтажный уголок для поперечной траверсы
Подходит для	Ширина: = 800 мм

Функции

Упаковка	2 шт.
Вес нетто	3,6 kg
Gross weight	3,82 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	14,6 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Описание продукта	Поперечная траверса, для профильной шины VX IT standard, 482,6 мм (19"), для крепления дюймовой профильной шины standard с регулировкой по ширине в шкафы шириной 800 мм. Для ширины шкафа: 800 мм