


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.202

Панель для ввода кабеля со щеточным буртиком

Состояние: 11.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5302.202 - Панель для ввода кабеля со щеточным буртиком 482,6 мм (19")

С вырезом 390 x 40 мм (2 HE) или 390 x 20 мм (1 HE) со щеточным вводом, возможность крепления скоб для фиксации кабеля.



ФУНКЦИИ

Арт. №	DK 5302.202
Описание продукта	Для удобной, простой прокладки кабеля между двумя зонами, которые разделены между собой дюймовой монтажной плоскостью, например, между передней и задней сторонами 19" монтажной плоскости.
Преимущества	Для увеличения ввода кабеля можно просто скомбинировать две панели между собой
Области применения	Для закрытия и одновременной прокладки кабеля в монтажных областях в стандарте 1 U, 482,6 мм (19")
Материал	Листовая сталь Щеточный буртик: пластик, UL 94-HB, без галогенов Brush strip fibres: Plastic PA6, halogen-free Brush strip mounting body: Plastic PVC, contains halogen
Поверхность	Окрашенная
Цвет	RAL 9005
Монтажный вырез	Ширина: 390 мм Высота: 30 мм
Размер	Ширина: 482,6 мм
Единиц высоты	1 U

ФУНКЦИИ

Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.2
Gross weight	0.243
PCF per pack (cradle-to-gate)	0,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	73269098
EAN	4028177952874
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604