

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5311.126

# Сетевой шкаф/шкаф для серверов VX IT

Состояние: 10.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5311.126 - Сетевой шкаф/шкаф для серверов VX IT с обзорной дверью, с 19" профильными шинами standard

VX IT сетевой шкаф/шкаф для серверов, закрытый, для системы контроля микроклимата шкафа. 19" внутренний монтаж с регулируемыми по глубине 19" профильными шинами в исполнении standard в различных типоразмерах.



## Функции

|                |  |
|----------------|--|
| Арт. №         | VX 5311.126  |
| Материал       | Листовая сталь<br>Алюминий<br>Обзорная дверь: однослойное безопасное стекло, 3 мм<br>Front door: Aluminium, 1.25 mm<br>Rear door: Sheet steel, 1.5 mm  |
| Поверхность    | Каркас шкафа: грунтовка<br>Внутренний монтаж: окрашенная<br>Задняя дверь и крыша: грунтовка, порошковое покрытие<br>Передняя панель: алюминий, анодированный/окрашенный                          |
| General colour | RAL 7035   |
| Цвет           | Каркас шкафа, задняя дверь и крыша: RAL 7035<br>Передняя панель: профили вертикальные, серебристые и профили горизонтальные RAL 9005<br>Внутренний монтаж: RAL 9005<br>Ручка и шарниры: RAL 9005 |

# Функции

|  |  |
|--|--|
| Комплект поставки  | <p>Каркас шкафа VX с дверями и потолочной панелью</p> <p>Алюминиевая обзорная дверь спереди, шарниры 180°</p> <p>Замок спереди и сзади: комфортная ручка под профильный полуцилиндр и предохранительный замок 3524 E</p> <p>Профильные шины, 482,6 мм (19")</p> <p>Распорки, высота 50 мм, для приподнятия защитной панели выреза для вентилятора в потолочной панели, для пассивной вентиляции (прилагаются). Для вариантов без выреза не требуется.</p> <p>12 x 19" фиксаторов, 1 U, с контактированием (прилагаются)</p> <p>25 винтов со шлицем "звездочка", с контактированием (прилагаются)</p> <p>IPPC-паллета</p> <p>Потолочная панель секционная съемная, с боковыми вводом кабеля по глубине, с двух сторон, подготовлена для установки вентиляторной панели</p> <p>Стальная дверь сзади, закрытая, двустворчатая, шарниры 180°</p> |
| Размер   | <p>Ширина: 800 мм</p> <p>Высота: 2.000 мм</p> <p>Глубина: 1.200 мм</p>   |
| Единиц высоты  | 42 U   |
| Свободное монтажное пространство перед 19" плоскостью, спереди/сзади | 150 мм / 330 мм  |
| Instalation position in 19" area                                     | спереди и сзади  |
| Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)                  | 720 мм   |
| 19" крепление  | крепится к каркасу на направляющей по глубине сверху и снизу, а также на несущей шине  |
| Исполнение   | Стандарт   |
| Roof design  | секционная съемная, с боковыми вводом кабеля по глубине, с двух сторон, подготовлена для установки вентиляторной панели  |
| Rear door design   | Стальная дверь, закрытая, двустворчатая, шарниры 180°  |
| Front door design  | Алюминиевая обзорная дверь, закрытая, одностворчатая, шарниры 180°   |

## Функции

|  |  |
|--|--|
| Mounting angle design                              | 19" профильные шины standard   |
| Base design  | открытый   |
| Исполнение 19" плоскости (плоскостей)              | спереди и сзади  |
| Mounting angles position                           | 19" плоскость спереди и сзади  |
| Нагрузочная способность                            | 15 000 Н   |
| Макс. нагрузка (статическая) на шкаф согл. UL 2416 | 12 000 Н   |
| ИК-код   | IK08   |
| Указание   | В зависимости от типа и места установки угол открытия двери может отличаться для конкретного случая            |
| Основной материал                                  | Листовая сталь   |
| Упаковка   | 1 шт.  |
| Вес нетто  | 94,4 kg  |
| Gross weight                                       | 116,4 kg   |
| PCF per pack (cradle-to-gate)                      | 285,8 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Note on PCF category                               | Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared |
| Код ТНВЭД  | 94032080   |
| ETIM 9   | EC002499   |
| ECLASS 8.0   | 27180207   |
| Описание продукта                                  | VX IT, 19" профильные шины standard, спереди и сзади, обзорная дверь, ШВГ 800 x 2000 x 1200 мм, 42 U           |

## Одобрения

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Одобрения | UL + C-UL (listed) |
|-----------|--------------------|

# Одобрения

---

Сертификаты

Negative Certificate

Поверхность

---

Объяснения

Декларация производителя

Декларация о соответствии

Декларация о соответствии UK