Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





VX 5328.190

Сетевой шкаф/шкаф для серверов VX IT

Состояние: 12.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



VX 5328.190 - Сетевой шкаф/шкаф для серверов VX IT с обзорной дверью, IP 55, пустой шкаф

VX IT, закрытый, для системы контроля микроклимата шкафа. Без 19" внутреннего монтажа в качестве пустого шкафа для индивидуального оборудования, в различных типоразмерах и со степенью защиты до IP 55.







Функции

Арт. №	VX 5328.190
Материал	Листовая сталь
	Алюминий
	Обзорная дверь: однослойное безопасное стекло, 3 мм
	Front door: Aluminium, 1.25 mm
	Rear door: Sheet steel, 1.5 mm
Поверхность	Каркас шкафа: грунтовка
	Задняя дверь и крыша: грунтовка, порошковое покрытие
	Передняя панель: алюминий, анодированный/окрашенный
General colour	RAL 7035
Цвет	Каркас шкафа, задняя дверь и крыша: RAL 7035
	Передняя панель: профили вертикальные, серебристые и
	профили горизонтальные RAL 9005
	Ручка и шарниры: RAL 9005

© Rittal 2025 2

Функции

Комплект поставки	Каркас шкафа VX с дверями и потолочной панелью
	Алюминиевая обзорная дверь спереди, шарниры 180°
	Стальная дверь сзади, закрытая, одностворчатая, шарниры
	130°
	Замок спереди и сзади: комфортная ручка под профильный
	полуцилиндр и предохранительный замок 3524 Е
	Потолочная панель, цельная, закрытая
	Поддон и панель основания, секционная, закрытая
	Уплотнение для соединения и комплект уплотнений для
	панелей основания (прилагаются)
	12 x 19" фиксаторов, 1 U, с контактированием (прилагаются)
	25 винтов со шлицем "звездочка", с контактированием
	(прилагаются)
	ІРРС-паллета
Размер	Ширина: 600 мм
·	Высота: 1.800 мм
	Глубина: 800 мм
Единиц высоты	38 U
Единиц высоты	38 U
Roof design	одностворчатая, закрытая
Rear door design	Стальная дверь, закрытая, одностворчатая, шарниры 130°
Front door design	Алюминиевая обзорная дверь, закрытая, одностворчатая, шарниры 180°
Mounting angle design	без
Base design	Поддон и панель основания, секционная, закрытая
Mounting angles position	без
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 55 только в сочетании с уплотнением для соединения в линейку или боковыми стенками на винтах
ІК-код	IK08
Указание	В зависимости от типа и места установки угол открытия двери может отличаться для конкретного случая
Основной материал	Листовая сталь

© Rittal 2025 3

Функции

Вес нетто	66.95
Gross weight	76.6
PCF per pack (cradle-to-gate)	188,7 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
EAN	4028177945500
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Сертификаты	Negative Certificate
	Поверхность
	Степень защиты
Объяснения	Декларация производителя
	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025