



VX 5329.131

Сетевой шкаф/шкаф для серверов VX IT

Состояние: 07.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5329.131 - Сетевой шкаф/шкаф для серверов VX IT с обзорной дверью, IP 55, с 19" профильными шинами, standard

VX IT сетевой шкаф/шкаф для серверов, закрытый, для системы контроля микроклимата шкафа. 19" внутренний монтаж с регулируемыми по 19" профильными шинами в исполнении standard в различных типоразмерах и степень защиты до IP 55.



Функции

| | |
|----------------|--|
| Арт. № | VX 5329.131 |
| Материал | Листовая сталь Алюминий Обзорная дверь: однослойное безопасное стекло, 3 мм Front door: Aluminium, 1.25 mm Rear door: Sheet steel, 1.5 mm |
| Поверхность | Каркас шкафа: грунтовка Внутренний монтаж: окрашенная Задняя дверь и крыша: грунтовка, порошковое покрытие Передняя панель: алюминий, анодированный/окрашенный |
| General colour | RAL 7035 |
| Цвет | Каркас шкафа, задняя дверь и крыша: RAL 7035 Передняя панель: профили вертикальные, серебристые и профили горизонтальные RAL 9005 Внутренний монтаж: RAL 9005 Ручка и шарниры: RAL 9005 |

Функции

| | |
|--|---|
| Комплект поставки | Каркас шкафа VX с дверями и потолочной панелью Алюминиевая обзорная дверь спереди, шарниры 180° Стальная дверь сзади, закрытая, одностворчатая, шарниры 130° Замок спереди и сзади: комфортная ручка под профильный полуцилиндр и предохранительный замок 3524 E Профильные шины, 482,6 мм (19") Потолочная панель, цельная, закрытая Поддон и панель основания, секционная, закрытая Уплотнение для соединения и комплект уплотнений для панелей основания (прилагаются) 12 x 19" фиксаторов, 1 U, с контактированием (прилагаются) 25 винтов со шлицем "звездочка", с контактированием (прилагаются) IPPC-паллета |
| Размер | Ширина: 600 мм Высота: 2.000 мм Глубина: 600 мм |
| Единиц высоты | 42 U |
| Единиц высоты | 42 U |
| Свободное монтажное пространство перед 19" плоскостью, спереди/сзади | 87 мм / 435 мм |
| Instalation position in 19" area | спереди |
| 19" крепление | крепление на каркас сверху и снизу с помощью монтажного уголка |
| Исполнение | Стандарт |
| Roof design | одностворчатая, закрытая |
| Rear door design | Стальная дверь, закрытая, одностворчатая, шарниры 130° |
| Front door design | Алюминиевая обзорная дверь, закрытая, одностворчатая, шарниры 180° |
| Mounting angle design | 19" профильные шины standard |
| Base design | Поддон и панель основания, секционная, закрытая |

Функции

| | |
|--|--|
| Исполнение 19" плоскости (плоскостей) | спереди |
| Mounting angles position | 19" плоскость спереди |
| Нагрузочная способность | 7 500 Н |
| Макс. нагрузка (статическая) на шкаф согл. UL 2416 | 6 000 Н |
| Степень защиты IP согл. EN 60 529 | IP 55 только в сочетании с уплотнением для соединения в линейку или боковыми стенками на винтах |
| Указание | В зависимости от типа и места установки угол открытия двери может отличаться для конкретного случая |
| Основной материал | Листовая сталь |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 76,8 kg |
| Gross weight | 78 kg |
| PCF per pack (cradle-to-gate) | 199,1 kg CO2 eq (Cat B) |
| Note on PCF category | Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared |
| Код ТНВЭД | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Описание продукта | VX IT, 19" профильные шины standard, спереди, обзорная дверь, ШВГ 600 x 2000 x 600 мм, 42 U, IP 55 |

Одобрения

| | |
|-------------|-------------------------------|
| Одобрения | UL + C-UL (listed) |
| Сертификаты | Поверхность Степень защиты |

Одобрения

Объяснения

Декларация производителя

Декларация о соответствии

Декларация о соответствии UK