Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





PC 5366.150 Система шкафов для ПК

Состояние: 31.10.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



РС 5366.150 - Система шкафов для ПК

Новинка Надежное размещения всех компонентов ПК: от монитора до системного блока и клавиатуры. С максимальным удобством пользования и современным дизайном. Превосходная защита от влаги и пыли, перепадов температуры и несанкционированного доступа.







Функции

| Арт. № | PC 5366.150 |
|-------------------|---|
| Исполнение | с обзорной дверью сверху, откидной полкой для клавиатуры и приборной полкой |
| Описание продукта | Надежное размещения всех компонентов ПК: от монитора до системного блока и клавиатуры. Максимальное удобство пользования и современный дизайн. Превосходная защита от влаги и пыли, перепадов температуры и несанкционированного доступа. |
| Материал | Корпус, дверь, задняя дверь монтажная поверхность, консолиз листовая сталь Ручки, декоративные панели: пластик Панели двери: алюминий Обзорное окно: однослойное безопасное стекло |
| Поверхность | Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное |
| General colour | RAL 7035 |

© Rittal 2025

Функции

| Цвет | Корпус, дверь, декоративные панели, консоли: RAL 7035 |
|---------------------------------------|---|
| | Ручка: RAL 7015 |
| | Панель для монитора, средняя часть пульта: RAL 7015 |
| Комплект поставки | Корпус, дверь, задняя стенка |
| | Панели основания |
| | Обзорная дверь, сверху |
| | Откидная полка для клавиатуры |
| | Приборная полка |
| Размер | Ширина: 600 мм |
| | Высота: 1.600 мм |
| | Глубина: 636 мм |
| Степень защиты IP согл. МЭК 60 529 | IP 55 |
| Степень защиты NEMA | NEMA 12 |
| Type rating согл. UL 50E | Type 1 |
| | Type 12 |
| Макс. размеры клавиатуры | 497 x 50 x 250 мм |
| (ШхВхГ) | 497 x 60 x 200 мм |
| Основной материал | Листовая сталь |
| | |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 85.5 |
| Gross weight | 88 |
| PCF per pack (cradle-to-gate) | 373,4 kg CO2 eq (Cat B) |
| Note on PCF category | Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight approximately calculated and self-declared |
| EAN | 4028177959460 |
| ETIM 9 | EC002502 |
| ECLASS 8.0 | 27180501 |
| | |

Одобрения

© Rittal 2025 3

Одобрения

| Одобрения | UL + C-UL (listed) |
|-------------|---|
| Сертификаты | Поверхность |
| Объяснения | Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK |

© Rittal 2025