

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**PC 5366.250**

**Система шкафов для ПК**

Состояние: 10.02.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



# PC 5366.250 - Система шкафов для ПК

\*\*\*Новинка\*\*\* Надежное размещения всех компонентов ПК: от монитора до системного блока и клавиатуры. С максимальным удобством пользования и современным дизайном. Превосходная защита от влаги и пыли, перепадов температуры и несанкционированного доступа.



## ФУНКЦИИ

|                   |   |
|-------------------|---|
| Арт. №            | PC 5366.250   |
| Исполнение        | с обзорной дверью сверху, пультом и приборной полкой  |
| Описание продукта | Надежное размещения всех компонентов ПК: от монитора до системного блока и клавиатуры. Максимальное удобство пользования и современный дизайн. Превосходная защита от влаги и пыли, перепадов температуры и несанкционированного доступа. |
| Материал          | Корпус, дверь, задняя дверь монтажная поверхность, консоли: листовая сталь<br>Ручки, декоративные панели: пластик<br>Панели двери: алюминий<br>Обзорное окно: однослойное безопасное стекло   |
| Поверхность       | Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное  |
| General colour    | RAL 7035  |
| Цвет              | Корпус, дверь, декоративные панели, консоли: RAL 7035<br>Ручка: RAL 7015<br>Панель для монитора, средняя часть пульта: RAL 7015   |

# ФУНКЦИИ

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Комплект поставки                 | Корпус, дверь, задняя стенка<br>Панели основания<br>Обзорная дверь, сверху<br>Консоль<br>Приборная полка       |
| Размер                            | Ширина: 600 мм<br>Высота: 1.600 мм<br>Глубина: 636 мм  |
| Степень защиты IP согл. МЭК 60529 | IP 55  |
| Степень защиты NEMA               | NEMA 12  |
| Type rating согл. UL 50E          | Type 1<br>Type 12  |
| Макс. размеры клавиатуры (ШxВxГ)  | 540 x 40 x 175 мм  |
| Основной материал                 | Листовая сталь   |
| Упаковка                          | 1 шт.  |
| Вес нетто                         | 87.5   |
| Gross weight                      | 90   |
| PCF per pack (cradle-to-gate)     | 363,9 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Note on PCF category              | Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared |
| Код ТНВЭД                         | 94032080   |
| EAN                               | 4028177959484  |
| ETIM 9                            | EC002502   |
| ECLASS 8.0                        | 27180501   |

# Одобрения

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Одобрения | UL + C-UL (listed) |
|-----------|--------------------|

# Одобрения

---

Сертификаты

Поверхность

Объяснения

Декларация о соответствии

Декларация о соответствии UK