


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 5501.400**

**Направляющая шина, 2 U,  
жесткий монтаж**

Состояние: 23.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5501.400 - Направляющая шина, 2 U, жесткий монтаж для VX IT

Для монтажа на 19" крепежной плоскости.

## Функции

Арт. №	DK 5501.400
Описание продукта	Системная перфорация для крепления комплектующих и вентиляции активных компонентов.
Области применения	Для монтажа на 19" крепежной плоскости
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Длина	150 мм
Возможности монтажа	для 19" профильных шин standard для 19" профильных шин dynamic
Нагрузочная способность	300 Н, статическая
Упаковка	2 шт.
Вес нетто	0,62 kg
Gross weight	0,703 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	2,6 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Описание продукта	DK направляющая шина, для 482,6 мм (19") крепежного уровня, 300 Н, статическая, ВхГ: 2 U x 150 мм, жесткий монтаж