


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.420

**Направляющая шина, 1 U,
жесткий монтаж**

Состояние: 01.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5501.420 - Направляющая шина, 1 U, жесткий монтаж для VX IT, TS IT, TX CableNet

Для монтажа между передней и задней монтажными плоскостями.

ФУНКЦИИ

Арт. №	DK 5501.420
Описание продукта	Боковая системная перфорация для монтажа комплектующих и вентиляции компонентов с боковой вентиляцией.
Преимущества	Простое навешивание на системную перфорацию 19" монтажных профилей после установки необходимого расстояния между 19" плоскостями
Области применения	Для монтажа на переднем крепежном уровне В качестве опоры для тяжелого оборудования
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Distance between mounting levels	445 мм
Длина	375 мм
Возможности монтажа	для 19" профильных шин standard
Указание по монтажу	Расстояние между 19" плоскостями в VX IT должно быть настроено соответствующим образом перед монтажом
Нагрузочная способность	800 Н, статическая
Указание	Эффективная опорная поверхность с каждой из сторон 35 мм
Опорная поверхность	Ширина: 35 мм
Подходит для	Тип корпуса: VX IT TS IT TX CableNet
Упаковка	2 шт.
Вес нетто	1

ФУНКЦИИ

Gross weight	1.12
PCF per pack (cradle-to-gate)	4,3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	73269098
EAN	4028177678972
E-Number Sweden	E7239600
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261