


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.430

Направляющая шина, 1 U, жесткий монтаж

Состояние: 21.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.430 - Направляющая шина, 1 U, жесткий монтаж для VX IT, TS IT, TX CableNet

Для монтажа между передней и задней монтажными плоскостями.

Функции

Арт. №	DK 5501.430
Описание продукта	Боковая системная перфорация для монтажа комплектующих и вентиляции компонентов с боковой вентиляцией.
Преимущества	Простое навешивание на системную перфорацию 19" монтажных профилей после установки необходимого расстояния между 19" плоскостями
Области применения	Для монтажа на переднем крепежном уровне В качестве опоры для тяжелого оборудования
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Distance between mounting levels	545 мм
Длина	475 мм
Возможности монтажа	для 19" профильных шин standard
Указание по монтажу	Расстояние между 19" плоскостями в VX IT должно быть настроено соответствующим образом перед монтажом
Нагрузочная способность	800 Н, статическая
Указание	Эффективная опорная поверхность с каждой из сторон 35 мм
Опорная поверхность	Ширина: 35 мм
Подходит для	Тип корпуса: VX IT TS IT
Упаковка	2 шт.
Вес нетто	1,2 kg

Функции

Gross weight	1,4 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	4,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Описание продукта	DK направляющая шина, для 482,6 мм (19") крепежного уровня (пер+зад), 800 Н, статическая, ВхГ: 1 U x 475 мм, расстояние между 19" плоскостями: 545 мм