Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





DK 5501.480

Направляющая шина, 1 U, с регулировкой глубины

Состояние: 15.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



DK 5501.480 - Направляющая шина, 1 U, с регулировкой глубины для VX IT, TE, TX CableNet

Для монтажа между передней и задней монтажными плоскостями.





Функции

Арт. №	DK 5501.480
Преимущества	Быстрый монтаж без инструментов одним человеком с
	передней стороны шкафа
	Все три крепежных отверстия системной перфорации
	доступны для крепления встраиваемых компонентов.
	В ТЕ 8000 в качестве альтернативы возможно крепление на
	482,6 мм (19") системную перфорацию
Области применения	Для монтажа на переднем крепежном уровне
	В качестве опоры для тяжелого оборудования
	Для индивидуальной адаптации к расстоянию между
	плоскостями
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Возможности монтажа	482,6 мм (19") L-образные профильные шины спереди и сзади
	482,6 мм (19") монтажная рама спереди и сзади
	19" профильные шины standard
Нагрузочная способность	1500 N
	Эффективная опорная поверхность с каждой из сторон 25 мм

© Rittal 2025

Функции

Подходит для	Тип корпуса: TS IT VX IT
	TE
	TX CableNet
Расстояние между плоскостями	600 - 900 мм
Упаковка	2 шт.
Вес нетто	3.2
Gross weight	3.74
Код ТНВЭД	73269098
EAN	4028177679030
E-Number Sweden	E7239697
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 3