


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.480

**Направляющая шина, 1 U, с
регулировкой глубины**

Состояние: 11.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5501.480 - Направляющая шина, 1 U, с регулировкой глубины для VX IT, TE, TX CableNet

Для монтажа между передней и задней монтажными плоскостями.



ФУНКЦИИ

Арт. №	DK 5501.480
Преимущества	Быстрый монтаж без инструментов одним человеком с передней стороны шкафа Все три крепежных отверстия системной перфорации доступны для крепления встраиваемых компонентов. В TE 8000 в качестве альтернативы возможно крепление на 482,6 мм (19") системную перфорацию
Области применения	Для монтажа на переднем крепежном уровне В качестве опоры для тяжелого оборудования Для индивидуальной адаптации к расстоянию между плоскостями
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Возможности монтажа	482,6 мм (19") L-образные профильные шины спереди и сзади 482,6 мм (19") монтажная рама спереди и сзади 19" профильные шины standard
Нагрузочная способность	1500 N
Указание	Эффективная опорная поверхность с каждой из сторон 25 мм

ФУНКЦИИ

Подходит для	Тип корпуса: TS IT VX IT TE TX CableNet
Расстояние между плоскостями	600 - 900 мм
Упаковка	2 шт.
Вес нетто	3.2
Gross weight	3.74
Код ТНВЭД	73269098
EAN	4028177679030
E-Number Sweden	E7239697
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261