

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.695

Приборная полка, жесткий монтаж

Состояние: 07.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.695 - Приборная полка, жесткий монтаж для VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Для жесткого монтажа между двумя 19" крепежными плоскостями.



Функции

Арт. №	DK 5501.695
Преимущества	Быстрый монтаж одним человеком без инструментов
Области применения	Изменяемая глубина для индивидуальной адаптации к расстоянию между плоскостями
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Окрашенная
Цвет	RAL 9005
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Возможности монтажа	482,6 мм (19") L-образные профильные шины спереди и сзади 482,6 мм (19") монтажная рама спереди и сзади
Области применения	For larger distances between levels, you will need to reduce the preconfigured distance, load capacity 100 kg.
Нагрузочная способность	100 кг
Размер	Ширина: 484 мм
Подходит для	Тип корпуса: VX IT TS IT TE
Расстояние между плоскостями	400 - 600 мм

Функции

Упаковка	1 шт.
Вес нетто	5,427 kg
Gross weight	5,73 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	21 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Описание продукта	DK приборная полка, для двух 482,6 мм (19") крепежных уровней (пер+зад), 500 Н, ШхВ: 484 мм x 1 U, расстояние между 19" плоскостями: 400-600 мм