


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.825

**Воздуховодная панель для 19"
профильных шин**

Состояние: 21.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.825 - Воздуховодная панель для 19" профильных шин

Для разделения холодных и теплых зон внутри шкафа при создании коридора или при использовании системы LCP.



Функции

Арт. №	DK 5501.825
Описание продукта	Со щеточным буртиком по периметру для полного разделения при установленной системе шин на внешнем монтажном уровне.
Области применения	Для разделения холодных и теплых зон внутри шкафа при создании коридора или при использовании системы LCP.
Материал	Листовая сталь Глухая панель: пластик, UL 94-HB, без галогенов Щеточный буртик: пластик, UL 94-HB
Поверхность	Окрашенная
Цвет	RAL 9005
Комплект поставки	2 вертикальные панели 2 горизонтальные панели 4 щеточных буртика 4 элемента из пенополиуретана Вкл. крепежный материал

Функции

Указание по монтажу	Вертикальные панели со щеточным буртиком могут быть смонтированы для разделения зон воздуха как на передних, так и на задних 19" профильных шинах. Монтаж горизонтальных панелей с щеточными буртиками возможно только на передних 19" профильных шинах.
Подходит для	Ширина: 600 мм Высота: 2.200 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	4,918 kg
Gross weight	5,177 kg
Код ТНВЭД	73269098
ETIM 9	EC000331
ECLASS 8.0	27189272
Описание продукта	DK воздухопроводная панель, ШxВ: 600x2200 мм, для TS IT 19" профильных шин, листовая сталь , RAL 9005