



DK 5501.885 - Воздуховодная панель для 19" монтажной рамы

Для разделения холодных и теплых зон внутри шкафа при создании коридора или при использовании системы LCP.



Функции

Арт. №	DK 5501.885
Описание продукта	Со щеточным буртиком по периметру для полного разделения при установленной системе шин на внешнем монтажном уровне.
Области применения	Для разделения холодных и теплых зон внутри шкафа при создании коридора или при использовании системы LCP.
Материал	Листовая сталь Глухая панель: пластик, UL 94-HB, без галогенов Щеточный буртик: пластик, UL 94-HB
Поверхность	Окрашенная
Цвет	RAL 9005
Комплект поставки	2 вертикальные панели 2 горизонтальные панели 4 щеточных буртика Вкл. крепежный материал 2 глухих панелей, 3 U
Указание по монтажу	Вертикальные панели со щеточным буртиком могут быть смонтированы для разделения зон воздуха как на передних, так и на задних 19" монтажных рамах.

Функции

Подходит для	Ширина: 800 мм Высота: 1.800 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	5,5 kg
Gross weight	6 kg
Код ТНВЭД	73269098
ETIM 9	EC000331
ECLASS 8.0	27189272
Описание продукта	DK воздухопроводная панель, ШxВ: 800x1800 мм, для TS IT 19" монтажной рамы, листовая сталь, RAL 9005