



**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 5502.010**

**Вентиляторная панель**

Состояние: 09.04.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5502.010 - Вентиляторная панель для VX IT, TS IT, TX CableNet

В зависимости от исполнения для активной вентиляции VX IT, TS IT или TE 8000.

## Функции

Арт. №	DK 5502.010
Описание продукта	Для активной вентиляции. Опционально блок можно расширить дополнительными вентиляторами.
Области применения	Для установки в проеме потолочной панели
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	1 блок вентиляторов 2 вентилятора 1 регулятор температуры Кабель подключения, открытый конец Вкл. крепежный материал
Мощность на вентилятор (свободный поток)	160/180
Номинальное рабочее напряжение	230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Размер	Ширина: 200 мм Высота: 59 мм Глубина: 550 мм
Мощность воздушного потока (свободного) вентилятора	1514
Возможности монтажа	В VX IT с Ш x Г (мм): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600 В TS IT с Ш x Г: 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600
Указание	Указанный уровень шума относится к первому вентилятору Подключение через распределительную коробку или штекер для соответствующей страны

## Функции

Уровень шума на вентилятор	37 dB(A)
Подходит для	Тип корпуса: VX IT TS IT TX CableNet
Диапазон рабочих температур	5 °C...55 °C
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	3,027 kg
Gross weight	3,3 kg
Код ТНВЭД	84149000
ECLASS 8.0	27189272
Описание продукта	DK вентиляторная панель, для использования в потолочной панели, вкл. 2 вентилятора, расширяется до макс. 3 вентиляторов, ШВГ: 200x59x550 мм, для TS IT

## Одобрения

Объяснения	Декларация о соответствии UK
------------	------------------------------