
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





DK 5502.010 Вентиляторная панель

Состояние: 17.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



DK 5502.010 - Вентиляторная панель для VX IT, TS IT, TX CableNet

В зависимости от исполнения для активной вентиляции VX IT, TS IT или TE 8000.

Функции

 Арт. №	DK 5502.010
Описание продукта	Для активной вентиляции. Опционально блок можно
	расширить дополнительными вентиляторами.
Области применения	Для установки в проеме потолочной панели
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	1 блок вентиляторов
	2 вентилятора
	1 регулятор температуры
	Кабель подключения, открытый конец
	Вкл. крепежный материал
Мощность на вентилятор (свободный поток)	160/180
,	220 P. 1 FO F. /60 F.
Номинальное рабочее напряжение	230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Размер	Ширина: 200 мм
	Высота: 59 мм
	Глубина: 550 мм
Мощность воздушного потока	1514
(свободного) вентилятора	
Возможности монтажа	В VX IT с Ш х Г (мм): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x
	1200 / 800 x 600
	В TS IT с Ш x Г: 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 /
	800 x 600
Указание	Указанный уровень шума относится к первому вентилятору
	Подключение через распределительную коробку или штекер
	для соответствующей страны

© Rittal 2025

Функции

Уровень шума на вентилятор	37 dB(A)
Подходит для	Тип корпуса: VX IT TS IT
	TX CableNet
Диапазон рабочих температур	5 °C55 °C
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	3.027
Gross weight	3.3
Код ТНВЭД	84149000
EAN	4028177679245
ECLASS 8.0	27189272

Одобрения

Объяснения Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3