



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.020

Вентиляторная панель

Состояние: 08.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5502.020 - Вентиляторная панель для VX IT, TS IT, TX CableNet

В зависимости от исполнения для активной вентиляции VX IT, TS IT или TE 8000.



ФУНКЦИИ

Арт. №	DK 5502.020
Описание продукта	Для активной вентиляции. Опционально блок можно расширить дополнительными вентиляторами.
Области применения	Для установки в проеме потолочной панели
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	1 блок вентиляторов 2 вентилятора 1 регулятор температуры Кабель подключения, открытый конец Вкл. крепежный материал
Мощность на вентилятор (свободный поток)	160/180
Номинальное рабочее напряжение	230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Размер	Ширина: 340 мм Высота: 54 мм Глубина: 550 мм
Мощность воздушного потока (свободного) вентилятора	1514

ФУНКЦИИ

Возможности монтажа	В VX IT с Ш x Г (мм): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200 В TS IT с Ш x Г (мм): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200 В TE 8000 с Ш x Г (мм): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 800 x 600 / 800 x 800 / 800 x 1000
Указание	Указанный уровень шума относится к первому вентилятору Подключение через распределительную коробку или штекер для соответствующей страны
Уровень шума на вентилятор	37 dB(A)
Подходит для	Тип корпуса: VX IT TS IT
Диапазон рабочих температур	5 °C...55 °C
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	4.3
Gross weight	4.38
Код ТНВЭД	84149000
EAN	4028177679252
ECLASS 8.0	27189272

Одобрения

Объяснения	Декларация о соответствии UK
------------	------------------------------