


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 5502.100**

**Кабельный канал**

Состояние: 11.02.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](https://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5502.100 - Кабельный канал для TS IT

Кабельный канал со съемной крышкой кабеля с шарнирами с обеих сторон.



## ФУНКЦИИ

Арт. №	DK 5502.100
Описание продукта	<p>Кабельный канал для закрытой прокладки кабеля. В любое время удобный доступ к прокладке кабеля с помощью крышки канала на шарнирах, дополнительно съемной. Канал имеет возможности прокладки кабеля вовнутрь корпуса и по задней стенке канала. Прилагаемые к каналу перемычки устанавливаются на кабельные гребенки с переменной глубиной и способствуют прокладке кабеля. Альтернативно кабельный канал крепится на винтах. Для оптимизированного тока воздуха комбинируется с набором щеток TS IT.</p>
Преимущества	<p>Простой и быстрый монтаж без инструментов Высокая плотность монтажа благодаря целенаправленной прокладке кабеля в каждый U Соединение задняя стенка к задней стенке Кабельный канал используются как разделительный элемент для предотвращения замыкания потока при отделении холодных коридоров Закрываемые вводы кабеля, комплектуются монтажными компонентами стандарта 1 U</p>
Материал	<p>Листовая сталь Пластик согласно UL 94-HB</p>
Цвет	RAL 9005
Комплект поставки	<p>Вкл. кожух и крепежный материал Вкл. 4 держателя для излишков кабеля</p>

# ФУНКЦИИ

Возможности монтажа	В TS IT с 482,6 мм (19") профильными шинами с высотой 2000 мм В TS IT с 482,6 мм (19") монтажными рамами с высотой 1800 мм В TE 8000 с 482,6 мм (19") монтажными рамами с высотой 2000 мм В Data Rack с 40 U
Единиц высоты	38 U
Размер	Ширина: 95 мм Высота: 1.689 мм Глубина: 150 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	7.8
Gross weight	8.16
Код ТНВЭД	73269098
EAN	4028177811874
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703