
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





Состояние: 19.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)

MANAN

BANANA

MANAN

MANAN

CAMANO

AND IN

money

CANADA

MANN

VAV VAN

DK 5502.100 - Кабельный канал для TS IT

Кабельный канал со съемной крышкой кабеля с шарнирами с обеих сторон.



Функции

| Арт. № | DK 5502.100 |
|-------------------|---|
| Описание продукта | Кабельный канал для закрытой прокладки кабеля. В любое |
| | время удобный доступ к прокладке кабеля с помощью крышки |
| | канала на шарнирах, опционально съемной. Канал имеет |
| | возможности прокладки кабеля вовнутрь корпуса и по задней |
| | стенке канала. Прилагаемые к каналу перемычки |
| | устанавливаются на кабельные гребенки с переменной |
| | глубиной и способствуют прокладке кабеля. Альтернативно |
| | кабельный канал крепится на винтах. Для оптимизированного |
| | тока воздуха комбинируется с набором щеток TS IT. |
| Преимущества | Простой и быстрый монтаж без инструментов |
| | Высокая плотность монтажа благодаря целенаправленной |
| | прокладке кабеля в каждый U |
| | Соединение задняя стенка к задней стенке |
| | Кабельный канал используются как разделителительный |
| | элемент для предотвращения замыкания потока при |
| | отделении холодных коридоров |
| | Закрываемые вводы кабеля, комплектуются монтажными |
| | компонентами стандарта 1 U |
| Материал | Листовая сталь |
| | Пластик согласно UL 94-HB |
| Цвет | RAL 9005 |
| Комплект поставки | Вкл. кожух и крепежный материал |
| | Вкл. 4 держателя для излишков кабеля |

© Rittal 2025

Функции

| Возможности монтажа | В TS IT с 482,6 мм (19") профильными шинами с высотой 2000 | |
|---------------------|---|--------------------|
| | MM | |
| | В TS IT с 482,6 мм (19") монтажными рамами с высотой 1800 | |
| | мм В ТЕ 8000 с 482,6 мм (19") монтажными рамами с высотой 2000 мм | |
| | | B Data Rack c 40 U |
| | | Единиц высоты |
| | Размер | Ширина: 95 мм |
| | Высота: 1.689 мм | |
| | Глубина: 150 мм | |
| Упаковка | 1 шт. | |
| Вес нетто | 7.8 | |
| Gross weight | 8.16 | |
| Код ТНВЭД | 73269098 | |
| EAN | 4028177811874 | |
| ETIM 9 | EC000012 | |
| ECLASS 8.0 | 27400703 | |

© Rittal 2025 3