


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5502.100 Кабельный канал

Состояние: 23.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5502.100 - Кабельный канал для TS IT

Кабельный канал со съемной крышкой кабеля с шарнирами с обеих сторон.



## Функции

Арт. №	DK 5502.100
Описание продукта	Кабельный канал для закрытой прокладки кабеля. В любое время удобный доступ к прокладке кабеля с помощью крышки канала на шарнирах, опционально съемной. Канал имеет возможности прокладки кабеля вовнутрь корпуса и по задней стенке канала. Прилагаемые к каналу переключки устанавливаются на кабельные гребенки с переменной глубиной и способствуют прокладке кабеля. Альтернативно кабельный канал крепится на винтах. Для оптимизированного тока воздуха комбинируется с набором щеток TS IT.
Преимущества	Простой и быстрый монтаж без инструментов Высокая плотность монтажа благодаря целенаправленной прокладке кабеля в каждый U Соединение задняя стенка к задней стенке Кабельный канал используются как разделительный элемент для предотвращения замыкания потока при отделении холодных коридоров Закрываемые вводы кабеля, комплектуются монтажными компонентами стандарта 1 U
Материал	Листовая сталь Пластик согласно UL 94-HB
Цвет	RAL 9005
Комплект поставки	Вкл. кожух и крепежный материал Вкл. 4 держателя для излишков кабеля

## Функции

Возможности монтажа	В TS IT с 482,6 мм (19") профильными шинами с высотой 2000 мм В TS IT с 482,6 мм (19") монтажными рамами с высотой 1800 мм В TE 8000 с 482,6 мм (19") монтажными рамами с высотой 2000 мм В Data Rack с 40 U
Единиц высоты	38 U
Размер	Ширина: 95 мм Высота: 1.689 мм Глубина: 150 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	7,8 kg
Gross weight	8,16 kg
Код ТНВЭД	73269098
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703
Описание продукта	DK кабельный канал, 38 U, для TS IT, высота 1800 мм: с монтажной рамой, высота 2000 мм: с профильными шинами