


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.101 Кабельный канал

Состояние: 02.04.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.101 - Кабельный канал для TS IT

Кабельный канал со съемной крышкой кабеля с шарнирами с обеих сторон.



Функции

Арт. №	DK 5502.101
Описание продукта	Кабельный канал для закрытой прокладки кабеля. В любое время удобный доступ к прокладке кабеля с помощью крышки канала на шарнирах, опционально съемной. Канал имеет возможности прокладки кабеля вовнутрь корпуса и по задней стенке канала. Прилагаемые к каналу переключки устанавливаются на кабельные гребенки с переменной глубиной и способствуют прокладке кабеля. Альтернативно кабельный канал крепится на винтах. Для оптимизированного тока воздуха комбинируется с набором щеток TS IT.
Преимущества	Простой и быстрый монтаж без инструментов Высокая плотность монтажа благодаря целенаправленной прокладке кабеля в каждый U Соединение задняя стенка к задней стенке Кабельный канал используются как разделительный элемент для предотвращения замыкания потока при отделении холодных коридоров Закрывающиеся вводы кабеля, комплектуются монтажными компонентами стандарта 1 U

Функции

Материал	Листовая сталь Пластик согласно UL 94-НВ
Цвет	RAL 9005
Комплект поставки	Вкл. кожух и крепежный материал Вкл. 4 держателя для излишков кабеля
Возможности монтажа	В TS IT с 482,6 мм (19") профильными шинами с высотой 2200 мм В TS IT с 482,6 мм (19") монтажными рамами с высотой 2000 мм В Data Rack с 45 U
Единиц высоты	42 U
Размер	Ширина: 95 мм Высота: 1.866 мм Глубина: 150 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	8,46 kg
Gross weight	8,86 kg
Код ТНВЭД	73269098
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703
Описание продукта	DK кабельный канал, 42 U, для TS IT, высота 2000 мм: с монтажной рамой, высота 2200 мм: с профильными шинами