

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.102

Кабельный канал

Состояние: 08.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.102 - Кабельный канал для TS IT

Кабельный канал со съемной крышкой кабеля с шарнирами с обеих сторон.



ФУНКЦИИ

Арт. №	DK 5502.102
Описание продукта	<p>Кабельный канал для закрытой прокладки кабеля. В любое время удобный доступ к прокладке кабеля с помощью крышки канала на шарнирах, дополнительно съемной. Канал имеет возможности прокладки кабеля вовнутрь корпуса и по задней стенке канала. Прилагаемые к каналу перемычки устанавливаются на кабельные гребенки с переменной глубиной и способствуют прокладке кабеля. Альтернативно кабельный канал крепится на винтах. Для оптимизированного тока воздуха комбинируется с набором щеток TS IT.</p>
Преимущества	<p>Простой и быстрый монтаж без инструментов Высокая плотность монтажа благодаря целенаправленной прокладке кабеля в каждый U Соединение задняя стенка к задней стенке Кабельный канал используются как разделительный элемент для предотвращения замыкания потока при отделении холодных коридоров Закрываемые вводы кабеля, комплектуются монтажными компонентами стандарта 1 U</p>
Материал	<p>Листовая сталь Пластик согласно UL 94-HB</p>
Цвет	RAL 9005
Комплект поставки	<p>Вкл. кожух и крепежный материал Вкл. 4 держателя для излишков кабеля</p>

ФУНКЦИИ

Возможности монтажа	В TS IT с 482,6 мм (19") монтажными рамами с высотой 2200 мм
Единиц высоты	47 U
Размер	Ширина: 95 мм Высота: 2.089 мм Глубина: 150 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	9
Gross weight	10
Код ТНВЭД	73269098
EAN	4028177814431
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703