


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 5502.255**

**Панель для ввода кабеля со  
щеточным буртиком**

Состояние: 02.06.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5502.255 - Панель для ввода кабеля со щеточным буртиком 482,6 мм (19")

С вырезом 390 x 40 мм (2 HE) или 390 x 20 мм (1 HE) со щеточным вводом, возможность крепления скоб для фиксации кабеля.



## Функции

Арт. №	DK 5502.255
Описание продукта	Для удобной, простой прокладки кабеля между двумя зонами, которые разделены между собой дюймовой монтажной плоскостью, например, между передней и задней сторонами 19" монтажной плоскости.
Области применения	Для закрытия и одновременной прокладки кабеля в монтажных областях в стандарте 1 U, 482,6 мм (19")
Материал	Листовая сталь Щеточный буртик: пластик, UL 94-HB
Поверхность	Окрашенная
Монтажный вырез	Ширина:390 мм Высота:20 мм
Размер	Ширина: 482,6 мм
Единиц высоты	1 U
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0,2 kg
Gross weight	0,486 kg
Код ТНВЭД	73269098

## Функции

ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Описание продукта	DK панель для ввода кабеля, со щеточным буртиком, 1 U, 482,6 мм (19"), ШxВ: 390x20 мм, листовая сталь, RAL 9005